



Parametry podstawowe

Nazwa serii	Sedna
Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Funkcja	Roleta
Kod koloru	RAL 9003
Formularz dostawy	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor płyty pokrywy	Biały
Oznakowanie	GÓRA-DÓŁ
Rodzaj zacisków	Zaciski bezśrubowe

Parametry uzupełniające

Instalacja	Montaż podtynkowy
Typ blokowania	Elektryczny
Zakres mocy	2300 W
Zgodność zacisku	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Struktura przewodu	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał części widocznych	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 51...70 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Głębokość części wizualnej	12 mm
Masa produktu	0.061972 kg

Środowisko pracy

Certyfikacja	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0946 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------