


Folha de dados do produto

Especificações



FRONT PLATE INS630 HORIZONTAL W600 9M

03271

! Descontinuado a partir de: 15/06/2023

! Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de instalação
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma G invólucro
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação De Polos	1 x 3P placa de montagem suporteINS320...400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINS320...400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINS500...630 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINS500...630 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV320...400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINV320...400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV500...630 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINV500...630 horizontal instalação
Posição De Funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / Cubículo Descrição	Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Posição De Ligação	Direct connection
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações De Produtos	ASEFA
Material	Aço
Acabamento De Superfície	Smooth Mate
Tratamento De Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco(RAL 9001)
Altura	300 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,08 kg

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	31,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,080 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	32,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	11,220 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	90
Package 3 Height	48,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	100,980 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto