



Principal

Gama	Prisma
Compatibilidade gama	Prisma P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact : fixo INS250 - control: manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação Compact : fixo INV250 - control: manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Descrição de pólos	1 x 3P : placa de montagem suporte : INS250 Horizontal instalação 1 x 4P : placa de montagem suporte : INS250 Horizontal instalação 1 x 3P : placa de montagem suporte : INV250 Horizontal instalação 1 x 4P : placa de montagem suporte : INV250 Horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASEFA
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	200 mm
Largura	500 mm
Peso do produto	0.82 kg
Material	Aço
Acabamento de superfície	Companheiro Smooth
Tratamento de Prroteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9001

Ambiente

Grau de protecção IK	IK07em conformidade com EN / IEC 62262
----------------------	--

Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 0701 - Disponível Disponível
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite Referência não contem SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível Perfil ambiental do produto
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Disponível

Garantia contratual

Periodo	24 meses
---------	----------