


Folha de dados do produto

Especificações



FR.PL.HZ.NS-INS630 C/OVER ROT.

03659

! Descontinuado a partir de: 19/05/2023

! Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de instalação
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma P cubicle
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação De Polos	2 x 3P placa de montagem suportelInversor de rede NSX400 ... 630 horizontal instalação 2 x 4P placa de montagem suportelInversor de rede NSX400 ... 630 horizontal instalação 2 x 3P placa de montagem suportelInversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação 2 x 4P placa de montagem suportelInversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação 2 x 3P placa de montagem suportelInversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação 2 x 4P placa de montagem suportelInversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação
Posição De Funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / Cubículo Descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Ligação	Direct connection
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	10
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações De Produtos	ASEFA
Material	Aço
Acabamento De Superfície	Smooth Mate
Tratamento De Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco(RAL 9001)
Altura	500 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Largura	500 mm
Peso Líquido	1,62 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 ... 630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 ... 630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,620 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	52,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	10,140 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	60,840 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil