

# Folha de dados do produto 03711

## Características front plate for fixed NW



### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidade gama	Prisma P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Masterpact : fixo NW08...16 - control: alavanca - Vertical instalação Masterpact : fixo NW20...25 - control: alavanca - Vertical instalação Masterpact : fixo NW32 - control: alavanca - Vertical instalação
Descrição de pólos	1 x 3P : placa de montagem suporte : NW08...16 Vertical instalação 1 x 4P : placa de montagem suporte : NW08...16 Vertical instalação 1 x 3P : placa de montagem suporte : NW20...25 Vertical instalação 1 x 4P : placa de montagem suporte : NW20...25 Vertical instalação 1 x 3P : placa de montagem suporte : NW32 Vertical instalação 1 x 4P : placa de montagem suporte : NW32 Vertical instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

### Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm, profundidade 600 mm Quadro - largura 650 mm, profundidade 1000 mm
Posição de ligação	Ligação frontal Ligação posterior
Número de módulos verticais (50 mm)	9
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASEFA
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	450 mm
Largura	500 mm
Peso do produto	1.54 kg
Material	Aço
Acabamento de superfície	Companheiro

Smooth

Tratamento de Prroteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9001

## Ambiente

Grau de protecção IK	IK07em conformidade com EN / IEC 62262
----------------------	--

## Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 0807 - Disponível <a href="#">Disponível</a>
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite <a href="#">Referência não contem SVHC acima do limite</a>
Perfil ambiental do produto	Disponível <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Disponível

## Garantia contratual

Periodo	24 meses
---------	----------