


# Folha de dados do produto 03714

## Características front plate for iNS1600, 4P



### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidade gama	Prisma P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact : fixo INS630b...1600 - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : fixo INV630b...1600 - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Descrição de pólos	1 x 4P : placa de montagem suporte : INS630b...1600 Vertical instalação 1 x 4P : placa de montagem suporte : INV630b...1600 Vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

### Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
Posição de ligação	Ligação posterior Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm)	6
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASEFA
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	300 mm
Largura	500 mm
Peso do produto	0.92 kg
Material	Aço
Acabamento de superfície	Companheiro Smooth
Tratamento de Prroteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9001

## Ambiente

Grau de protecção IK	IK07em conformidade com EN / IEC 62262
----------------------	--

## Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 0807 - Disponível <a href="#">Disponível</a>
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite <a href="#">Referência não contem SVHC acima do limite</a>
Perfil ambiental do produto	Disponível <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Disponível

## Garantia contratual

Periodo	24 meses
---------	----------