

Folha de dados do produto

Especificações



interruptor horário IH 18mm 24h SRM 1C 16A

15335

Price : 67,50 EUR

Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 IH
Nome abreviado do dispositivo	IH
Tipo de produto ou componente	Interruptor de tempo mecânico
Número de canais	1
Função disponível	Inversor de tempo manual

Complementar

Aplicação do equipamento	Building
Tipo de carga	Tubo fluorescente com correcção paralela 5 x 58 W Tubo fluorescente com correcção paralela 7 x 40 W Tubo fluorescente com correcção paralela 2 x 100 W Lâmpada de halógeno de 230 V CA 1000 W Lâmpada incandescente de 230 V CA 1000 W Lâmpada fluorescente compacta 700 VA Lâmpada fluorescente compacta 150 W Lâmpada LED < 2 W 30 W Lâmpada LED > 2 W 300 W
Duração do ciclo	24 h
Número máximo de comutações	48 ligados - 48 desligados
Duração mínima do intervalo	15 min
Tipo de definição	Comutador manual do ritmo de
Precisão de medição	+ / - 1 s / dia 20 °C
Consumo de potência	0,5 W
Corrente de comutação máxima	16 A - 250 V CA 1 4 A - 250 V CA 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA a 50 Hz
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
Largura	18 mm

Altura	90 mm
Profundidade	66 mm
Peso net	0,097 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Grau de proteção IP	Terminais IP20 B

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	82,0 g
Pacote 1 Altura	2,1 cm
Pacote 1 largura	7,1 cm
Pacote 1 Comprimento	9,9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	8,695 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------