

Folha de dados do produto

Especificações



switch-disconnector Masterpact NW63HH



46132

Principal

Alcance	MasterPacT
Nome Do Produto	Masterpact NW
Tipo De Produto Ou Componente	Chave seccionadora
Nome Curto Do Aparelho	MasterPact NW63
Nome Do Interruptor Seccionador	MasterPact NW63HH
Aplicação Do Aparelho	Protection
Identificação De Pólos	3P
Tipo De Rede	AC
Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ie] Corrente Estipulada De Funcionamento	AC-23A 6300 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	1000 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-3
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	12 kVem conformidade com IEC 60947-3
[Icm] Poder De Fecho Nominal Em Curto-Circuito	220 kA 690 V AC a 50/60 Hz
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-3
Código De Classificacao De Disjuntor	HH
Adequação Para Isolamento	Simem conformidade com IEC 60947-3
Indicação De Posição Do Contacto	Sim
Travagem Visível	Não
Grau De Poluição	4em conformidade com IEC 60664-1

Complementar

Tipo De Controlo	Botão de pressão
Modo De Montagem	Fixo
Taxa De Funcionamento	10 cyc/h máximo
[Icw] Corrente De Curta Duração Admissível Estipulada	100 kA durante 1 sem conformidade com IEC 60947-3 100 kA durante 3 sem conformidade com IEC 60947-4
Durabilidade Mecânica	10000 ciclos com manutençãoem conformidade com IEC 60947-3
Durabilidade Elétrica	AC-23A 1500 ciclos 690 V AC 50/60 Hz sem manutençãoem conformidade com IEC 60947-3
Desvio De Ligação	230 mm
Altura	352 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Largura	767 mm
Profundidade	297 mm
Peso Líquido	160 kg
Protecção Instantânea Integral	75 kA

Ambiente

Normas	IEC 60947-3
Certificações De Produtos	ASEFA
Grau De Protecção Ip	IP30
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	479,0 cm
Package 1 Width	395,0 cm
Package 1 Length	786,0 cm
Package 1 Weight	225,0 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Sem Pvc

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil