

Folha de dados do produto

Especificações



Botão cinzento de pressão simples
Acti9 iPB 1NA - luz ind. verde
12-48 V ca/cc

A9E18038

Preço: 26,22 EUR

Principal

Range Of Product	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 iPB
Tipo De Produto Ou Componente	Botão de pressão
Nome Curto Do Aparelho	iPB
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementar

Tipo E Composição Dos Contactos	1 NA
[Ie] Corrente Estipulada De Funcionamento	20 A
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	250 V AC
Tipo De Controlo	1 botão de pressão cinzento
Sinalização Local	Indicador LED verde, 100000 h 0,3 W)
Tensão Do Circuito De Sinalização	CA 12...48 V 50/60 Hz CC 12...48 V
Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Superior Clario Superior Librio Superior ProDis
Distancias De 9 Milímetros	2
Altura	82 mm
Largura	18 mm
Profundidade	71,5 mm
Cor	Branco
Durabilidade Elétrica	AC-22 30000 ciclos AC 50/60 Hz
Ligações - Terminais	Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² rígido Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² flexível Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² flexível com casquilho Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² rígido Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² flexível Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² flexível com casquilho
Comprimento Da Tira Do Fio	9 mm
Binário De Aperto	1 N.m

Ambiente

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Tropicalização	2
Humidade Relativa	95 %em55 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-35...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	23,3 cm
Package 2 Weight	605 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,942 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Produto Com Cabos E Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas