

Folha de dados do produto

Especificações



iSW - 4 pólos - 20 A - 415 V

A9S60420

Preço: 36,46 EUR

Principal

Alcance	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 iSW
Tipo De Produto Ou Componente	Chave seccionadora
Nome Curto Do Aparelho	iSW
Aplicação Do Aparelho	Controlo
Identificação De Pólos	4P
Categoria De Utilização	AC-22A
Adequação Para Isolamento	Sim

Complementar

[Ie] Corrente Estipulada De Funcionamento	20 A a 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	500 V AC 50/60 Hz em conformidade com EN / IEC 60669-2-4
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	4 kV
Tipo De Controlo	Alavanca
Sinalização Local	Indicação ligado/desligado
Indicação De Posição Do Contacto	Sim
Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Calha DIN
Distancias De 9 Milímetros	4
Altura	77 mm
Largura	36 mm
Profundidade	70 mm
Cor	Branco
Durabilidade Mecânica	300000 ciclos
Durabilidade Elétrica	30000 ciclos
Ligações - Terminais	Terminais tipo túnel - 10 mm² - rígido Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível com casquilho
Comprimento Da Tira Do Fio	9 mm
Binário De Aperto	1,2 N.m

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ambiente

Normas	EN / IEC 60669-2-4
Grau De Protecção Ip	IP4
Grau De Poluição	2
Tropicalização	2
Humidade Relativa	95 %em55 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-20...50 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	7,9 cm
Package 1 Weight	131 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8,1 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	834 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,495 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil