Folha de dados do produto

Especificações

AS-Interface - pré-montada em est. paragem emergência XALK - lib. por chave

ASISEK1C

Descontinuado a partir de: 23/01/2021

Descontinuado

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Interface pré-montada em estação de paragem de emergência XALK
Compatibilidade De Gama	Sistema de cablagem AS-Interface
Tipo De Operador	Libertação por chave
Número De Contactos	2
Perfil As-I	0.B.F.F
Fornecimento	Via AS-Interface

Complementar

Número De Chave	455
Endereçamento	A utilizar terminal de ajuste
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	24 V CC - 15...15 %
Consumo De Energia Em W	1,2 W
Consumo De Corrente	45 mA para Linha AS-Interface
Ligações - Terminais	para Linha AS-Interface 1 conector M12
Durabilidade Mecânica	300000 ciclos
Peso Líquido	0,19 kg

Ambiente

Normas	EN 954-1, categoria 4 EN/ISO 13850 EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 61496-1 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 ISO 13849-1, categoria 4 EN/IEC 60947-5-3
Certificações De Produtos	CSA UL
Grau De Protecção Ip	IP65em conformidade com IEC 60529
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-10…55 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-25…85 °C
Resistência A Vibrações	5 gn
Resistência Ao Choque	10 gn

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Garantia contratual

Garantia	18 months