

Folha de dados do produto

Especificações



Acti 9 - IH - mechanical time switch - 60 min - without memory

CCT15338

! Descontinuado a partir de: 13/04/2021

! Descontinuado

Principal

Range Of Product	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 IH
Nome Curto Do Aparelho	IH
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor de tempo mecânico
Número De Canais	1
Função Disponível	Inversor de tempo manual

Complementar

Aplicação Do Aparelho	Building
Tipo De Carga	Lâmpada de halogéneo de 230 V CA 1000 W Lâmpada incandescente de 230 V CA 1100 W Lâmpada fluorescente compacta de 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente com correcção paralela 2 x electrónico 40 W 12 µF Lâmpada fluorescente compactaelectrónico 25 W Lâmpada LED < 2 W 20 W Lâmpada LED 2...8 W 180 W
Duração Do Ciclo	60 min
Número Máximo De Comutações	48 ligados - 48 desligados
Duração Mínima Do Intervalo	37,5 s
Tipo De Definição	Comutador manual do ritmo de
Consumo De Energia Em W	0,9 W
Corrente De Comutação Máxima	10 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	230 V AC - 15...10 % a 50 Hz
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	4 kV
Suporte De Montagem	Calha DIN
Distancias De 9 Milímetros	6
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Ligações - Terminais	Terminais sem parafusos
Capacidade De Ligação De Aperto	2 x 0.5...2 .5 mm²
Largura	54 mm
Altura	90 mm
Profundidade	66 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Peso Líquido	0,184 kg
Normas	EN 60730-1

Ambiente

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-20...55 °C
Grau De Poluição	2
Grau De Protecção Ip	IP20em conformidade com EN 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	7,900 cm
Package 1 Length	10,300 cm
Package 1 Weight	143,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,676 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil