

Folha de dados do produto

Especificações



Comutador de escada, Mureva Styl, encastrar/saliente, luminoso, IP55, 10A, Cinzento

MUR35025

Preço: 13,21 EUR

Principal

Gama De Produtos	Mureva Styl
Apresentação Do Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnologia	Electromecânico
Número De Rocker	1
Tonalidade	cinzento RAL 7016)

Complementar

Montagem De Dispositivos	Superfície Encastrado
Função De Interruptor	Comutador de escada
Actuador	Interruptor (de tecla) basculante
Corrente Nominal	10 AX
Tipo De Carga	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	250 V AC
Sinalização Local	LED(azul)
Led Current Consumption	0,15 mA a 250 V
Condição De Utilização	Interior / exterior
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) Latão SEBS
Modo De Fixação	Por parafusos
Capacidade De Conexão	1.5...2.5 mm² para rígido cabo(s) 1.5...2.5 mm² para entrançado cabo(s) 1.5...2.5 mm² para flexível cabo(s)
Comprimento Da Tira Do Fio	13 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	40 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ambiente

Rótulos De Qualidade	AENOR EAC CE NF
Grau De Protecção Ip	IP55
Grau De Protecção Ik	IK08
Retardamento De Chamas	Auto-extinguível 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-5...40 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-25...55 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	17,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	648,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	4,580 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Acondicionamento Sustentável Transparência RoHS/REACH

Desempenho de recursos

 Sustainable Packaging

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de exceção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas