


Folha de dados do produto

Especificações



Metal extension box H200xW600xD80 IP66 IK10 RAL 7035

NSYAES268SB

⚠ Descontinuado a partir de: 23/01/2021

⚠ Descontinuado

Principal

Alcance	Spacial
Nome Do Produto	Spacial SBM
Aplicação Do Aparelho	Varias utilidades
Category	Extension box
Nome Curto Do Aparelho	SBM
Altura Nominal Faça Involucro	200 mm
Comprimento Nominal Faça Involucro	600 mm
Profundidade Nominal Fazer Involucro	80 mm
Composição Do Dispositivo	1 corpo 4 Parafuso
Tipo De Corpo	Corpo de peça única dobrada e soldada
Fixação Da Tampa	Half turn metal screw
Tipo De Bloqueio	Parafuso prisioneiro PZ2 no interior do invólucro

Complementar

Material	chapa de aço
Acabamento De Superfície	Pó de poliéster
Cor	cinzento RAL 7035)
Grau De Proteção Ip	IP66 1 deviceem conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-35...60 °C
Operating Temperature	-35...80 °C
Peso Líquido	2,538 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)