


# Folha de dados do produto

Especificações



## CAIXA DE SOBREPOR METALICA 1000X800X250MM

NSYCRN108250

Preço: 586,71 EUR

### Principal

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                              | Spacial                                                                |
| Nome Do Produto                      | Spacial CRN                                                            |
| Application                          | Varias utilidades                                                      |
| Category                             | Invólucro compacto                                                     |
| Altura Nominal Faça Involucro        | 1000 mm                                                                |
| Comprimento Nominal Faça Involucro   | 800 mm                                                                 |
| Profundidade Nominal Fazer Involucro | 250 mm                                                                 |
| Tipo De Acessorio De Instalação      | Montagem mural                                                         |
| Composição Do Dispositivo            | 1 corpo<br>1 porta<br>1 fechadura<br>2 placa de passagem de cabo fundo |
| Tipo De Porta                        | Opaca                                                                  |
| Descrição Da Placa De Montagem       | SEM placa de montagem                                                  |

### Complementar

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body Type                    | Parte traseira soldada com perfil duplo formando uma área selada protegida<br>Lados feitos a partir de uma única secção basculante |
| Número De Portas             | Face frontal 1                                                                                                                     |
| Abertura De Porta            | Reversível 120 °)                                                                                                                  |
| Tipo De Bloqueio             | Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros                                                                                           |
| Tipo De Placa Frontal        | Padrão                                                                                                                             |
| Acessibilidade Para Operação | Topo                                                                                                                               |
| Peças Removíveis             | Porta por dobradiças<br>Placa de passagem de cabo por parafusos                                                                    |
| Material                     | Corpo aço                                                                                                                          |
| Acabamento Superficial       | Pó de epóxi-poliéster                                                                                                              |
| Cor                          | cinzento RAL 7035)                                                                                                                 |
| Normas                       | IEC 62208                                                                                                                          |
| Certificações De Produtos    | UL<br>cUL<br>DNV-GL                                                                                                                |
| Peso Líquido                 | 33 kg                                                                                                                              |

### Ambiente

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grau De Proteção Ip  | IP66em conformidade com IEC 60529 |
| Grau De Protecção Ik | IK10em conformidade com IEC 62262 |

## Unidades de Embalagem

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE        |
| Number Of Units In Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 27,0 cm    |
| Package 1 Width              | 81,0 cm    |
| Package 1 Length             | 101,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 28,466 kg  |
| Unit Type Of Package 2       | PAM        |
| Number Of Units In Package 2 | 8          |
| Package 2 Height             | 175,0 cm   |
| Package 2 Width              | 100,0 cm   |
| Package 2 Length             | 120,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 240,728 kg |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

Sustentabilidade



A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO<sub>2</sub>.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs   [Sim](#)

## Certificações e padrões

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                              |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)                                                                     |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação. |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                                   |
| Perfil De Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                       |