

Folha de dados do produto

Especificações



Spacial SF electronic enclosure - assembled - 2000x600x800 mm

NSYSF20680E

Preço: 3 531,55 EUR

Principal

Alcance	Spacial
Extended Range	Spacial SF-E
Application	Aplicativo eletrônico
Tipo De Produto Ou Componente	Suporte para caixa + abraçadeira, dupla
Altura Nominal Faça Involucro	2000 mm
Comprimento Nominal Faça Involucro	600 mm
Profundidade Nominal Fazer Involucro	800 mm
Tipo De Montagem	Ao solo
Composição Do Dispositivo	1 estrutura 1 Sistema de Bloqueio com Punho porta 1 tecto 2 porta frontal e traseira 2 painéis laterais

Complementar

Tipo De Estrutura	Painéis e Portas embutidos na Estrutura Postes Verticais acompanhados das Estruturas INFERIORES e Superiores Formado a partir de 1 única secção Estrutura perfurada com hum Desvio de 25 milímetros
Abertura De Porta	Reversível 120 °)
Tipo De Porta	Opaca frontal Vidrado posterior
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem
Tipo De Placa Frontal	Sem placa frontal
Tipo De Bloqueio	4 pontos de Fecho, Punho com Inserção de Barra Dupla de 5 milímetros portas da frente e de trás
Número De Portas	Frontal e traseira 2
Acessibilidade Para Operação	Posterior Lados do invólucro Topo
Peças Removíveis	Porta por parafusos dobradiça Teto por parafusos Painel lateral, por parafusos
Material	Estrutura aço galvanizado Postes aço galvanizado Porta chapa de aço Painéis chapa de aço Dobradiça zamak Manipulo PA 6 with 30 % fibre glass
Acabamento Superficial	Pó de epóxi-poliéster

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Cor	Involucro cinzento RAL 7035) Manípulo preto RAL 9005)
-----	--

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grau De Protecção Nema	NEMA 3R/12
Grau De Protecção Ip	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK08em conformidade com IEC 62262 de porta transparente) IK10em conformidade com IEC 62262 de porta simples)

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	64,5 cm
Package 1 Width	89,0 cm
Package 1 Length	213,0 cm
Package 1 Weight	137,0 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas