

Folha de dados do produto

Especificações



ConneXium Managed Switch - 6 portas para cobre + 2 portas para fibra óptica monomodo

TCSESM083F2CS0

Descontinuado

Descontinuado a partir de: 09/01/2023

Fim do serviço em breve em: 31/12/2024

Principal

Gama De Produtos	ConneXium
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor gerido TCP/IP Ethernet
Conceito	Pronto Transparente
Protocolo Da Porta De Comunicação	TCP/IP Ethernet SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Porta Ethernet	100BASE-FX - 2 fibra óptica 10/100BASE-TX - 6 cabo de cobre
Número Máximo De Interruptores Em Cascata	Ilimitado
Cybersecurity	Endurecimento do porto

Complementar

Tipo De Ligação Integrada	SC duplex fibra óptica RJ45 blindado cabo de cobre
Meio De Suporte De Transmissão	Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre Fibra óptica de modo simples para fibra óptica
Maximum Cable Distance Between Devices	100 m cabo de cobre
Comprimento Da Fibra Óptica	32,5 km 9/125 µm
Atenuação	0...16 dB 9/125 µm)
Serviço Ethernet	Configuração via servidor Web VLAN Filtragem multicast Controlo de fluxo de dados Análise IGMP SNMP Traps e SYSLOG
Serviço De Comunicação	TFTP Qualidade de Serviço (QoS) Controlo portuário Espelho da porta Detecção de conflitos de endereço
Diagnostics Run Time	Contacto de sinal Autoteste
Número Máximo De Interruptores Num Anel	50

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Redundância	Anel HIPER RSTP Acoplamento de rede redundante
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	12...48 V
Limites De Tensão Da Alimentação	9,6...60 V SELV de CC 18...30 V SELV CA
Consumo De Energia Em W	7,7 W
Ligação Elétrica	Conector amovível 6 fonte de alimentação
Suporte De Montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação	CE UL RCM EtherNet/IP
Função Disponível	Alarmes (Armadilhas) Informação do sistema Relatório Registo de armadilhas
Sinalização Local	Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo) Parafalha 1 LED(vermelho) Pararing manager 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo) Parastand-by 1 LED(verde) Paraestado de ligação 1 LED por canal(verde) ParaACT 1 LED por canal(amarelo) Status do dispositivo
Saída De Alarme	1 contacto livre de tensão 1 A
Função De Alarme	Falha na fonte de alimentação Status do link de dados Redundância a falhas anel Falha do switch
Sistema De Cablagem Ethernet	Interruptores TF
Largura	74 mm
Altura	131 mm
Profundidade	111 mm
Peso Líquido	0,41 kg

Ambiente

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	0...60 °C
Humidade Relativa	10...95 % não-condensação
Grau De Protecção Ip	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baixa tensão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Normas	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Certificações De Produtos	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	12,7 cm
Package 1 Width	16,2 cm
Package 1 Length	23,4 cm
Package 1 Weight	659 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,93 kg

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio	
 Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach	Declaração REACh
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Desenhos das dimensões

Dimensões

