

16310 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.



⚠ Produc#ie întrerupt#

Principale

Tip produs sau componenta	Cartuș
Nume scurt al dispozitivului	C40-350
Tip descarcator de supratensiune	Rețea de distribuție a energiei electrice

Suplimentare

Tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
Sistem de legare la pamant	TN TT
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal de descarcare	20 kA
Curent maxim de descarcare	40 kA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	350 V
Nivel maxim de protectie la tensiune [Up]	1.4 kV tip 2
Semnalizare locala	Steag culoare: alb/rosu
Mod de montare	Conectare
Suport de montare	În modulul SPD
Module de 9 mm	1.3
Inaltime	50 mm
Latime	12 mm
Adancime	57 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de raspuns	< 25 ns

Mediu

Standarde	SR EN 61643-11 SR EN 61643-1
Certificari produs	KEMA-KEUR NF

Grad de protecție IP	Fata frontala: IP20
Umiditate relativa	5...90 %
Altitudine de functionare	0...2000 m
Temperatura ambianta pentru utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40 - 70 °C

Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------