

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cartus C2 40-350 pentru descarcator Prd1

16316

 Fabricatie intrerupta la data de: 30 iun. 2023

 Produs retras de la comercializare

Principal

Tip Produs Sau Componenta	Cartuş
Nume Scurt Al Dispozitivului	C2 40-350
Compatibilitate Gama	Acti9 (Acti9 PRD1) descărcător cu cartuş debroşabil
Tip Descarcator De Supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice

Suplimentar

Tip Clasa Descarcator De Supratensiune	Tip 2
Tehnologie Pentru Descarcator De Supratensiune	MOV
Sistem De Impamantare	TT TN
[Ue] Tensiune Operationala Nominala	230 V c.a. 50 Hz
Curent Nominal De Descarcare	20 kA
Curent Maxim De Descarcare	40 kA
[Uc] Tensiunea Maxima De Functionare Continua	350 V
Nivel De Protectie La Tensiune Maxim [Up]	<1,4 kV tip 2
Semnalizare Locala	Steag (alb/rosu)
Mod De Montare	Conectare
Suport De Montare	În modulul SPD
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	1,3
Inaltime	50 mm
Latime	12 mm
Adancime	57 mm
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp De Raspuns	< 25 ns

Mediu

Standarde	SR EN 61643-1 SR EN 61643-11
Certificari Produs	KEMA-KEUR
Grad De Protectie Ip	IP20 parte frontala:

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Umiditate Relativa	5...90 %
Altitudine De Functionare	0...2000 m
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	61,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	108
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	6,964 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

	Fara Metale Grele Toxice	
	Fara Mercur	
	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Regulamentul Reach	Declaratia REACH	
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii	
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.	
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.	