


Fișă tehnică produs

Specificatii



circuit breaker Compact C1251H - STR 25 - 4 poles 3d and N/2

46628

! Produs retras de la comercializare

Principal

Gama	ComPact
Tip Produs Sau Componenta	Disjunctor
Nume Scurt Al Dispozitivului	Compact C1251H
Nume Disjunctor	Compact C1251H
Aplicatie A Dispozitivului	Distributie
Descriere Poli	4P
Descriere Poli Protejati	3t + rN
Tip Retea Electrica	C.a.
Cod Capacitate De Rupere	H
Nume Unitate De Declansare	STR25DE
Tehnologie Unitate De Declansare	Electronic
Gama Uitatii De Declansare	1250 A

Suplimentar

Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Tip De Control	Comutare
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Sina Placa dorsala
Conexiune Superioara	Fata
Conexiune Inferioara	Fata
[In] Curent Nominal	1250 A
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	690 V
Capacitate De Rupere	100 kA la 220...240 V 70 kA la 380...415 V 65 kA la 440 V 50 kA la 500 V 40 kA la 690 V
Tip De Protectie	Protectie instantanee la scurtcircuit Protectie la suprasarcina (timpindelungat) Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
Protectie De Scurgere La Pamant	Fara

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Standarde	NEMA AB1
	SR EN 60947-2
	SR EN 60947-2

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------