

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina de declansare, Imx, Unitate de declansare, 48 V C.A.

A9A26477

Principal

Gama De Produse	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
Nume Scurt Al Dispozitivului	iMX
Tensiune Circuit De Comanda	48 V c.a. 50/60 Hz 48 V c.c.
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	2

Suplimentar

Compatibilitate Gama	Acti 9 (Acti9 iC65) Acti 9 (Acti9 ARA) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Acti 9 (Acti9 RCA) Acti 9 (Acti9 iDPN (China version)) Acti 9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker Acti 9 (Acti9 iC40)
Semnalizare Locala	Indicator de actiune
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montare	Sina DIN
Pieptene Bare De Distributie Pe Categori De Compatibilitate	Top and bottom da
Latime	18 mm
Culoare	Alb
Conexiuni - Borne	Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil cu Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm² - flexibil
Cuplu De Strangere	1 N.m
Cod Compatibilitate	IMX

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-35...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,3 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	76 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	8
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,7 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	10 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	661 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	72
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	6,458 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Fara Metale Grele Toxice

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata