

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator de Sarcina Acti9 Isw, 1 Pol, 32 A, 250V

A9S60132

Principal

Gama	Acti9
Nume Produs	Acti9 iSW
Tip Produs Sau Componenta	Separator de sarcină
Nume Scurt Al Dispozitivului	iSW
Aplicatie A Dispozitivului	Control
Descriere Poli	1P
Categorie De Utilizare	AC-22A
Adecvare Pentru Izolatie	Da

Suplimentar

[Ie] Curent Nominal De Utilizare	32 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	250 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Tip De Control	Comutare
Semnalizare Locala	Indicatie ON/OFF
Indicator De Pozitie Contact	Da
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	2
Inaltime	77 mm
Latime	18 mm
Adancime	70 mm
Culoare	Gri
Durabilitate Mecanica	300000 cic
Durabilitate Electrica	30000 cic
Conexiuni - Borne	Borne tip tunel - 10 mm² - rigid Borne tip tunel - 10 mm² - flexibil Borne tip tunel - 10 mm² - flexibil cu pin
Lungime De Dezizolare Conductor	9 mm
Cuplu De Strangere	1,2 N.m

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Standarde	SR EN 60669-2-4
Grad De Protectie Ip	IP4
Grad De Poluare	2
Tropicalizare	2
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-20...50 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	51,800 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	9,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	22,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	671,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	144
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	8,456 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Fara Metale Grele Toxice

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata