

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator de Sarcina Acti9 Isw, 2 Poli, 20 A, 415V

A9S60220

Principal

Gama	Acti9
Nume Produs	Acti9 iSW
Tip Produs Sau Componenta	Separator de sarcină
Nume Scurt Al Dispozitivului	iSW
Aplicatie A Dispozitivului	Control
Descriere Poli	2P
Categorie De Utilizare	AC-22A
Adecvare Pentru Izolatie	Da

Suplimentar

[Ie] Curent Nominal De Utilizare	20 A la 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	415 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Tip De Control	Comutare
Semnalizare Locala	Indicatie ON/OFF
Indicator De Pozitie Contact	Da
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	2
Inaltime	77 mm
Latime	18 mm
Adancime	70 mm
Culoare	Alb
Durabilitate Mecanica	300000 cic
Durabilitate Electrica	30000 cic
Conexiuni - Borne	Borne tip tunel - 10 mm² - rigid Borne tip tunel - 10 mm² - flexibil Borne tip tunel - 10 mm² - flexibil cu pin
Lungime De Dezizolare Conductor	9 mm
Cuplu De Strangere	1,2 N.m

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Standarde	SR EN 60669-2-4
Grad De Protectie Ip	IP40
Grad De Poluare	2
Tropicalizare	2
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-20...50 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	2,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	6,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	66,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	2,9 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	20,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	838,0 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	144
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	10,554 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc	
✓ Fara Metale Grele Toxice	
✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata