

Fișă tehnică produs

Specificatii



Terminal block, TeSys Deca & TeSys U, 3P, from the top, for supply to one or more GV2G busbar sets

GV1G09

Principal

Gama	Linergy
Nume Produs	FT
Nume Scurt Al Dispozitivului	GV1G
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de conexiuni
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Descriere Poli	3P
Compatibilitate Gama	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Suplimentar

[Ie] Curent Nominal	63 A
Locul De Montare	Sus
Grad De Protectie Ip	IP20 conformitate cu SR EN 60529
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	690 V conformitate cu IEC 60947-1
Conexiuni - Borne	borne cu surub 1 solid AWG 4 borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...16 mm² flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...16 mm² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...25 mm² solid borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...6 mm² solid borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm² flexibil fara borne cu surub 1 flexibil AWG 4
Cuplu De Strangere	1,7 N.m - pornit borne cu surub 2,2 N.m - pornit conector
Greutate Neta	0,04 kg

Mediu

Certificari Produs	UE UKCA
--------------------	------------

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	5 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime Prima Forma De Impachetare	5,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	48 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	70
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	15 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	3,678 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	1120
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	77 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	68,18 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)