



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	GV2 LE
Tip produs sau componenta	Buton cu cap tip ciuperca, pentru oprire de urgenta
Nume scurt al dispozitivului	GV2K
Accesorii / piese separate	Accesoriu de dulap

Suplimentar

Compatibilitate produs	GV2MC LE1GVMEK GV2MP
Tip de operator	Zăvorâre rotire pentru eliberare
Diametru	40 mm
Echipament furnizat	1 IP55 sealing kit
Inaltime	48 mm
Latime	73 mm
Greutate neta	0,115 kg
Culoare	Red

Mediu

Grad de protectie IP	IP55
----------------------	------

Packing Units

Greutate colet(Lbs)	0,137 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	0,700 dm
Latimea formei de impachetare 1	0,900 dm

Lungimea formei de impachetare 1	0,900 dm
----------------------------------	----------

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------