

Fișă tehnică produs

Specificatii



Tesys GV2 & GV3 - Contact auxiliar - 1 NO + 1 NC

GVAE11

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume scurt al dispozitivului	GVAE
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Locul de montare	Partea frontala
Compozitie contact pol	1 NO + 1 NC
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

[Ui] tensiune nominala de izolatie	300 V conformitate cu UL 60947-1 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 250 V conformitate cu IEC 60947-1
[Ue] tensiune nominala de functionare	24...240 V c.a. 24...60 V c.c.
[Ith] curent termic conventional in aer liber	2,5 A
Tip de protectie	GG fuse 10 A Întreruptor automat GB2CB06 10 A
Durabilitate mecanica	100000 cic
Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Putere nominala de functionare in VA	120 VA la 110...120 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 120 VA la 230...240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 48 VA la 24 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic 60 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
Putere nominala de functionare in W	15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
Cuplu de strangere	1,4 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime	11 mm
Latime	45 mm

Adancime	29 mm
Greutate neta	0,02 kg

Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	17,4 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1,6 cm
Latimea formei de impachetare 1	5,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	174 g
Inaltimea formei de impachetare 2	12 cm
Latimea formei de impachetare 2	6 cm
Lungimea formei de impachetare 2	7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	220
Greutatea formei de impachetare 3	4,383 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni