



Status comercial

Fabricatie intrerupta la data de: 30 septembrie 2020

Finalul ciclului de service: 10 octombrie 2020

GVAU056 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Centrul Suport Client#i pentru mai multe informații.

⚠️ Produs retras de la comercializare

Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	GVAU
Tip produs sau componenta	Bobina de minima tensiune

Suplimentar

Compatibilitate gama	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
Tensiune circuit de comanda	48 V AC 60 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda	0,85...1,1 Un
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1 600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1 600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensiune de declansare a pragului	0,7...0,35 Un
Consum de energie conectare in VA	12 VA c.a.
Varf de putere in W	8 W
Consum de energie mentinere in VA	3,5 VA c.a.
Consum de energie mentinere in W	1,1 W
Timp de functionare	10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1
Factor de sarcina	100 %
Conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² solid borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² solid borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm ² flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm ² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm ² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...1,5 mm ² flexibil cu
Cuplu de strangere	< 1.4 N.m pornit borne cu surub
Durabilitate mecanica	10000 cic cu GV3P și GV3L

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substitue și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

30000 cic cu GV2ME și GV2P

Cantitate pe set	Set de 10
Înălțime	89 mm
Latime	18 mm
Adâncime	66 mm
Greutate netă	0,105 kg

Packing Units

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	115 g
Înălțimea formei de împachetare 1	8,2 cm
Latimea formei de împachetare 1	9 cm
Lungimea formei de împachetare 1	3,4 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------