

Fișă tehnică produs

Specificatii



Demaror Dol Capsulat - Tesys Lg1-K - 2,5 - 4 A - Bobina 220 V C.A.

LG1K065M708

Principal

Gama	TeSys
Nume Produs	TeSys LG
Nume Scurt Al Dispozitivului	LG1K
Tip Produs Sau Componenta	Demaror DOLincorporat
Aplicatie A Dispozitivului	Siguranta
Categorie De Utilizare	AC-3
Compozitie Dispozitiv	Contactor Switch disconnector Întreruptor
Putere Motor Kw	0,75 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 1,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 1,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Gama De Reglaj A Protectiei Termice	2,5...4 A
[Uc] Control Circuit Voltage	220/230 V c.a. 50/60 Hz
Tip De Control	Intreruptor cu revenire start alb I Intreruptor cu revenire stop negru O Maner rotativ emergency stop rosu

Suplimentar

Numarul Intrarii De Cablu	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Latime	175 mm
Inaltime	165 mm
Adancime	165 mm
Greutate Neta	0,97 kg

Mediu

Standarde	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Certificari Produs	UE UKCA
Material	Polycarbonat
Grad De Protectie Ik	IK07 conforming to SR EN 60529
Grad De Protectie Ip	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica De Mediu	Mediu standard

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	18,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	22,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	25,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,741 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	77,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	60,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	29,392 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata