

Fișă tehnică produs

Specificatii



Repartitor etajat surub 4P 100A 28 gauri

LGY410028

Principal

Gama	Linery
Nume Produs	Linery DS
Tip Produs Sau Componenta	Bloc de distributie

Suplimentar

Suport De Montare	Sina DIN
Compatibilitate Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilitate Produs	Cabinet Spacial
Descriere Poli	4P
Iesiri Caseta De Distributie	4 x 7 holes
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. Ph/N 440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V c.a.
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	8 kV
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	100 A la 40 °C
[Icw] Curent Nominal De Scurtcircuit Admisibil	3 kA pentru 1 s
[Ipk] Curent Nominal De Tinere La Varf	24 kA
Conexiuni - Borne	Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm² rigid Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 1,5...16 mm² flexibil cu Distributie borna cu surub 5 cablu(ri) 1,5...16 mm² rigid Distributie borna cu surub 5 cablu(ri) 1,5...10 mm² flexibil cu
Cuplu De Strangere	Alimentare 2 N.m plat șurubelniță 7,5 mm Alimentare 2 N.m PZ2 șurubelniță 7,5 mm Distributie 2 N.m plat șurubelniță 5,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 șurubelniță 5,5 mm
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	8
Inaltime	100 mm
Latime	71 mm
Adancime	50,5 mm
Greutate Neta	0,21 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Culoare	Alb (RAL 9003)
---------	----------------

Mediu

Grad De Poluare	3
Categorie De Supratensiune	III
Rigiditate Dielectrica	2500 V
Standarde	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,800 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	10,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	13,400 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	245,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	34
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	8,880 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	272
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	45,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	84,400 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.