



Principal

Range of product	Unica
Denumire	Unica Top - Unica Class
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Funcție de comutare	1-pole 1-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Intrerupator cu simbol sonerie
Tenta de culoare	Aluminium

Suplimentar

Curent nominal	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica	40000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolare	> 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Conditii de utilizare	Releu de comandă cu impuls
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Intrerupator cu revenire
Numar de module	2 module
Lampa de veghe	LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Marcaj	Simbol clopotel
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime	45 mm
Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm
Greutate neta	0,0226 kg
Temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Fluid de curățare a geamurilor Alcool Acetonă Săpun lichid Ulei Decolorant Rezistent UV Benzină

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	25 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,4 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	6,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	323 g
Inaltimea formei de impachetare 2	5 cm
Latimea formei de impachetare 2	34 cm
Lungimea formei de impachetare 2	14 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	40
Greutatea formei de impachetare 3	1,747 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
