

Fișă tehnică produs

Specificatii



Spacial Sm Carcasa Compacta Cu Placa De Montaj - 2000X1600X400 Mm

NSYSM2016402DP

Principal

Gama	Spacial
Nume Produs	Spacial SM
Tip Produs Sau Componenta	Carcasă compactă
Aplicatie	Multifuncțional
Tip Accesorii De Instalare	Floor-standing
Compozitie Dispozitiv	1 corp 2 ușă 2 placă presetupe 1 sistem de blocare cu maner:ușă 1 sistem de blocare:usa stanga 4 mounting plate bracket 1 placă de montaj
Parti Demontabile	Ușă cu surub balama Placă de montaj cu surub suport placa de montaj Suport placa de montaj cu surub
Inaltime Nominala Dulap	2000 mm
Latime Nominala Dulap	1600 mm
Adancime Nominala Dulap	400 mm

Suplimentar

Numar De Usi	Frontal:2usa(usi)
Parte De Deschidere Usa	Stanga (120 °) Dreapta (120 °)
Tip Usa	Opac
Tip Incuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip Corp	Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
Descriere Placa De Montare	Simplu
Tip De Placa Cu Presetupe	Standard
Intrare Cablu	1 intrare
Material	Mounting plate:otel galvanizat Corp:tabla de otel Ușă:tabla de otel Balama:zamak
Finisare Suprafata	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Carcasă:gri (RAL 7035) Mâner:negru (RAL 9005)
Accesibilitate Pentru Operare	Frontal

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate Neta	215 kg
---------------	--------

Mediu

Standarde	IEC 62208
Certificari Produs	BV UL DNV
Grad De Protectie Ik	IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad De Protectie Ip	IP55 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	213,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	164,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	48,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	204,382 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale