

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contor Orar - Afisaj Mecanic Cu 7 Cifre - 24 V C.A.

XBKH70000004M

- Fabricatie intrerupta la data de: 1 aug. 2022
- Finalul ciclului de service: 1 oct. 2021

Produs retras de la comercializare

Principal

Gama De Produse	Zelio Count
Tip Produs Sau Componenta	Contor orar
Tip Afisaj	Mecanic
Dimensiune	48 x 48 mm
Digiti Afisor	7 cifre
Resetare	Fara
Tip Tehnologie	Electromecanic

Suplimentar

[Us] Tensiune Nominala De Alimentare	24 V c.a. 50 Hz Us +/- 10 %
Putere Consumata	0,08 VA
Timp Rezerva	Permanent
Mod Numarare	Adăugare 1/100 dintr-o oră
Interval De Timp	0...99 999,99 ore
Funcție De Intrare	Activare
Tip De Intrare	Contact
Mod De Montare	Montaj incastrat
Suport De Montare	Montare pe panou
Mod De Fixare	Cu clema autoblocanta
Conexiuni - Borne	Cutie de borne cu suruburi
Inaltime	48 mm
Greutate Neta	0,06 kg
Latime	48 mm
Marimea Caracterelor	5 mm

Mediu

Standarde	EN 50082-2 EN 50081-2 VDE 0435
Certificari Produs	UR
Grad De Protectie Ip	IP65 conformitate cu EN/IEC 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Temperatura Ambientala De Functionare	-10...50 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-25...70 °C
Rezistenta La Vibratii	3 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta La Socuri	30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa De Protectie La Electrocutare	Clasa II conformitate cu EN/IEC 60536

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,7 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	15,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	11,6 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	114 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil


	Fara Mercur	
	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)	
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China	
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.	

Dimensions Drawings


Electromechanical and Electronic Totalizing Timers

Timers with Mechanical Display

XBKH7000000•M




Flush-Mounting



Timers with LCD Display

XBKH81000033E



Flush-Mounting

