



Principal

Gama de produse	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nume serie	Uz general
Tip senzor	Senzor de proximitate inductiv
Domeniu de utilizare al dispozitivului	-
Nume senzor	XS7
Design senzor	Forma plata 80 x 80 x 26
Dimensiune	26 mm
Tip corp	Fix
Capacitate de incastrare a detectorului	Montareincastrata
Material	Plastic
Material carcasa	PBT
Tip de semnal de iesire	Discret
Tehnica de conectare	2 fire
Funcție de iesire discreta	1 NC
Tip circuit de iesire	C.c.
Conexiune electrica	4 pins M12 male connector
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
Capacitate de comutare in mA	1.5...100 mA DC with overload and short-circuit protection
Grad de protectie IP	Dublă izolație IP67 conformitate cu SR EN 60529

Suplimentar

Fata de detectare	Frontal
Material fata	PBT
Zona de operare	0...32 mm
Deplasare diferentia	1...15% din Sr
Stare LED	Output state: 1 LED (yellow)

Limitele tensiunii de alimentare	10...36 V c.c.
Curent rezidual maxim	0.5 mA open state
Frecventa de comutare	<= 100 Hz
Cadere de tensiune maxima	<4 V (closed)
Intarziere maxima la pornire	10 ms
Intarziere maxima la raspuns	10 ms
Intarziere maxima la recuperare	10 ms
Marcaj	CE
Adancime	26 mm
Inaltime	80 mm
Latime	80 mm

Mediu

Certificari produs	UL Ecolab C-Tick CSA
Temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Rezistenta la vibratii	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Greutate colet(Lbs)	0,312 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	0,420 dm
Latimea formei de impachetare 1	0,950 dm
Lungimea formei de impachetare 1	1,320 dm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------