

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sirena multi-sunet 230Vac 2 tonuri

XVS10MMW

Principal

Gama De Produse	Harmony XVS
Tip Produs Sau Componenta	Siren
Nume Scurt Al Dispozitivului	XVS
Culoare	Alb
Tip Semnalizare	2 tones siren
[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	230 V c.a.
Nivel De Zgomot	106 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Suplimentar

Material	PC (polycarbonat): corpul dispozitivului
Greutate Neta	1 kg
Marcaj	CE
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	4 kV
Consum De Curent	40 mA la 230 V
Capacitate Conexiune De Prindere	<= 1 x 1,5 mm²
Conexiune Electrica	Cablu 6,5...8,5 mm
Latime	114 mm
Inaltime	114 mm
Adancime	153,2 mm

Mediu

Standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
Tratament Protector	TC
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-35...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-30...50 °C
Clasa De Protectie La Electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad De Protectie Ip	IP53

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
---	-----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	19,500 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	14,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	14,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,242 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	8
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	11,109 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	32
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	53,960 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență

Echipament sustenabil



Fără Mercur



Informații privind Scutirea De La
RoHS

[Da](#)

Directiva RoHS UE

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul RoHS China

[Declarația RoHS China](#)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

[Informații privind sfârșitul duratei de viață](#)

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions

