


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Š600 podesiva instalaciona šina Prisma G

03002

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Šina
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G
Tip Šine	Modularna Podesiva
Instalirani Uređaji	TeSys: fiksno GV2L TeSys: fiksno GV2P TeSys: fiksno GV3 Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis Polova	9 x 3P: fiksno GV2L 9 x 3P: fiksno GV2P 7 x 3P: fiksno GV3 1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija

Dopunske informacije

Installation Description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
--------------------------	---

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman
9 Mm Redovi	48
Količina Po Setu	Set od 1
Visina	58 mm
Širina	467 mm
Dubina	97 mm
Masa Proizvoda	0,34 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	46,8 cm
Package 1 Weight	330 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

	Reach Bez Svhc	
	Bez Toksičnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno	EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu	Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.	