

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



instalaciona šina za modularne uređaje - horizontalna - Prisma G - Š300

03011

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Šina
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G kablovski vod
Tip Šine	Podesiva Modularna
Instalirani Uređaji	TeSys: fiksno GV2L TeSys: fiksno GV2P TeSys: fiksno GV3 Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 - horizontalno instalacija TeSys: fiksno TeSys U - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA 4 x 4P: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija 4 x 3P: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija 4 x 3P: fiksno GV2L 4 x 3P: fiksno GV2P 3 x 3P: fiksno GV3 3 x 3P: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 horizontalno instalacija 4 x 3P: fiksno TeSys U horizontalno instalacija 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija

Dopunske informacije

Installation Description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
--------------------------	---

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	4 modul(i): ATS01N103/106FT u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 300 mm nadzidno kablovsko polje 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 3 modul(i): GV2L, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 3 modul(i): GV2L, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 3 modul(i): GV2P, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 3 modul(i): GV2P, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): GV3, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): GV3, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 4 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 4 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm nadzidno kablovsko polje
---------------------------------	---

9 Mm Redovi	20
Količina Po Setu	Set od 1
Visina	58 mm
Širina	217 mm
Dubina	97 mm
Masa Proizvoda	0,18 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	5,7 cm
Package 1 Length	22 cm
Package 1 Weight	260 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda