



Osnovne informacije

Opseg	Prisma
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Instalirani uređaji	Easycompact : fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation Easycompact : fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation Compact : fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation Compact : fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation Compact : fixed NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Opis polova	1 x 3P : fixed : NSX100...160 horizontal installation 1 x 4P : fixed : NSX100...160 horizontal installation 1 x 3P : fixed : NSX250 horizontal installation 1 x 4P : fixed : NSX250 horizontal installation 1 x 4P : fixed : CVS100...160 horizontal installation 1 x 3P : fixed : CVS100...160 horizontal installation 1 x 4P : fixed : CVS250 horizontal installation 1 x 3P : fixed : CVS250 horizontal installation 1 x 3P : fixed : NSX100...250 and ammeter horizontal installation 1 x 4P : fixed : NSX100...250 and ammeter horizontal installation

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Floor-standing enclosure - width 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i) : CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide slobodnostojeći orman + kablovsko polje (cable coming from gornji ili donji of enclosure) 4 modul(i) : CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide nadzidni orman + kablovski vod (cable coming from gornji ili donji of enclosure) 4 modul(i) : CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide slobodnostojeći orman + kablovsko polje (cable coming from gornji ili donji of enclosure) 4 modul(i) : CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide nadzidni orman + kablovski vod (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide slobodnostojeći orman + kablovsko polje (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide nadzidni orman + kablovski vod (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm Wide slobodnostojeći orman (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide slobodnostojeći orman + kablovsko polje (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide nadzidni orman + kablovski vod (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm Wide slobodnostojeći orman (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide slobodnostojeći orman + kablovsko polje (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm Wide nadzidni orman + kablovski vod (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm Wide slobodnostojeći orman (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

4 modul(i) : CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm Wide slobodnostojeći orman (cable coming from gornji ili donji of enclosure)

Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (2M high) when installation of device is in horizontalno
Visina	150 mm
Širina	600 mm
Masa proizvoda	0.94 kg
Završna obrada	Mat Glatko
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela RAL 9001

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Održivost ponude

Održiva oprema - status	Zeleni Premium proizvod
RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0807 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu	Dostupno Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Instrukcije za kraj životnog veka proizvoda	Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------