


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



montažna ploča NSX/CVS/INS 630 horizontalne ugradnje, fiksne izvedbe

03070

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman
Installation Description	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Instalirani Uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno EZC400 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno EZC630 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: fiksno CVS400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno EZC400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno EZC630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS320...400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS320...400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS500...630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS500...630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV320...400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV320...400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV500...630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV500...630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 horizontalno instalacija
Condition Of Using Cable Tie	Potrebna dodatna pločica (2 horizontalno

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

6 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod donji
9 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji
6 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman donji
9 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 850 mm slobodnostojeći orman gornji
6 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 850 mm slobodnostojeći orman donji
9 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod donji
9 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod donji
9 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji
6 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman donji
9 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 850 mm slobodnostojeći orman gornji
6 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 850 mm slobodnostojeći orman donji
9 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod donji
9 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje gornji
9 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod gornji
6 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje donji
6 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod donji
9 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman gornji
6 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 850 mm slobodnostojeći orman donji

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Kablovski Uvod	Predefinisane ploče 0,38 mm vrh 217 mm Predefinisane ploče 0,32 mm dno 67 mm
Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna Obrada	Glatko Mat
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	250 mm
Masa Proizvoda	2,24 kg

[illegible]

mm
600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez
fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630
bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 0,32
mm
600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez
fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 0,32 mm
850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica
horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 0,38 mm
850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica
horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 0,38 mm
850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica
horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 0,32 mm
850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica
horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6 0,32 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,900 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	2,300 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	19,050 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	96
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	225,840 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda