

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



klasa 2 izolaciona ploča Š600/650

03154

⚠ Obustavljeno: 17. 7. 2020.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izolaciona ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P kućište
Installation Description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 555 mm
Instalirani Uređaji	Multimetri: brojilo električne energije - vertikalno instalacija
Opis Polova	2 x 4P: brojilo električne energije vertikalno instalacija 3 x 2P: brojilo električne energije vertikalno instalacija
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	9 modul(i): brojilo električne energije u 600 mm slobodnostojeći orman 9 modul(i): brojilo električne energije u 600 mm nadzidni orman 9 modul(i): brojilo električne energije u 650 mm kućište 9 modul(i): brojilo električne energije u 555 mm Pack orman 6 modul(i): brojilo električne energije u 600 mm slobodnostojeći orman 6 modul(i): brojilo električne energije u 600 mm nadzidni orman 6 modul(i): brojilo električne energije u 650 mm kućište 6 modul(i): brojilo električne energije u 555 mm Pack orman
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	420 mm
Masa Proizvoda	0,66 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Functional Unit	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman multimetri brojilo električne energije vertikalno 2P 3 6
	600 mm Prisma G nadzidni orman multimetri brojilo električne energije vertikalno 2P 3 6
	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman multimetri brojilo električne energije vertikalno 4P 2 9
	600 mm Prisma G nadzidni orman multimetri brojilo električne energije vertikalno 4P 2 9
	650 mm 400 mm Prisma P kućište multimetri brojilo električne energije vertikalno 2P 3 6
	650 mm 400 mm Prisma P kućište multimetri brojilo električne energije vertikalno 4P 2 9

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	670,0 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	81,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	28,8 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda