


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



poklopna ploča ISFT 630 vertikalni Š650 8M

03324

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednja ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište
Tip Prednje Ploče	Otvor
Instalirani Uređaji	Fupact: fiksno ISFT630 - kontrola: ručica nosača osigurača - horizontalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: ISFT630 horizontalno instalacija
Radni Položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis Kućišta/Ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija Priključka	Direktno povezivanje
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	8
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA
Materijal	Čelik
Završna Obrada	Glatko Mat
Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	400 mm
Širina	500 mm
Masa Proizvoda	1,62 kg
Količina Po Setu	Set od 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact ISFT630 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 10

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	50,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,610 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,500 cm
Package 2 Width	50,500 cm
Package 2 Length	52,000 cm
Package 2 Weight	10,361 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	47,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	72,840 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda