


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



montažna ploča Viganti NSX/CVS
utični ručica/zakret./mot-3P 630A
hor. ugradnje Š650

03453

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište
Installation Description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Instalirani Uredaji	Easycompact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easycompact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Easycompact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easycompact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: fiksno CVS400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 horizontalno instalacija 1 x 3P: utično NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: utično NSX630 horizontalno instalacija
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	4 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
-----------------	--

Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	650 mm
Visina	200 mm
Masa Proizvoda	2,5 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX400 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX630 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4 12,5 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	58 cm
Package 1 Weight	2,61 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	9

Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	24,1 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	301,2 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka