


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



montažna ploča 2 NSX/CVS/INS
fiksni/ručica/zakretna/motor -3P/4P
630A vert. Š650

03461

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište
Installation Description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno EZC400 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno EZC630 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija

Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija

Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija

Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija

Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija

Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija

Opis Polova	1 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno EZC400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno EZC630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV500...630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 3P: utično NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: utično NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NSX400 vertikalno instalacija 2 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 2 x 3P: utično NSX400 vertikalno instalacija 2 x 4P: utično NSX400 vertikalno instalacija 2 x 3P: izvlačivo NSX400 vertikalno instalacija 2 x 4P: izvlačivo NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: utično NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: utično NSX630 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NSX630 vertikalno instalacija 2 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 2 x 3P: utično NSX630 vertikalno instalacija 2 x 4P: utično NSX630 vertikalno instalacija 2 x 3P: izvlačivo NSX630 vertikalno instalacija 2 x 4P: izvlačivo NSX630 vertikalno instalacija 2 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 2 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija
-------------	--

Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	13 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 13 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 13 modul(i): EZC400, direktno u 650 mm kućište 13 modul(i): EZC630, direktno u 650 mm kućište 10 modul(i): INS320...400, direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): INS500...630, direktno u 650 mm kućište 10 modul(i): INV320...400, direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): INV500...630, direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 13 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 15 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 13 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 15 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 13 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 13 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 15 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
---------------------------------	--

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	650 mm
Visina	372 mm

Masa Proizvoda	5,08 kg
----------------	---------

[illegible]

[illegible]

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	5,017 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	29,0 cm
Package 2 Width	39,5 cm
Package 2 Length	59,5 cm
Package 2 Weight	15,795 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	194,16 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka