

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



poklopna ploča za izvlačivi NW

03710

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednja ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište
Tip Prednje Ploče	Otvor
Instalirani Uređaji	Masterpact: izvlačivo NW08...16 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NW20...25 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NW32 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: NW08...16 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NW08...16 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NW20...25 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NW20...25 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NW32 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NW32 vertikalno instalacija
Radni Položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis Kućišta/Ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 1000 mm
Pozicija Priključka	Povezivanje sa zadnje strane Prednji priključci
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	10
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA
Materijal	Čelik
Završna Obrada	Glatko Mat
Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	500 mm
Širina	500 mm
Masa Proizvoda	1,76 kg
Količina Po Setu	Set od 1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Functional Unit	650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 zadnji priključci na adapter 15 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 zadnji priključci na adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 zadnji priključci na adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na adapter 15 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na adapter 19 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 zadnji priključci na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na sabirnicu 36 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 19 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW08...16 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na sabirnicu 36 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 zadnji priključci na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na sabirnicu 36 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW20...25 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na sabirnicu 36 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 zadnji priključci na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci na sabirnicu 36 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kućište Masterpact NW32 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na sabirnicu 36
-----------------	--

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	50,000 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	1,764 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5

Package 2 Height	20,500 cm
Package 2 Width	53,500 cm
Package 2 Length	53,900 cm
Package 2 Weight	9,516 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	100,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	96,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka