


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



poklopna ploča za iNS1600, 4P

03714

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednja ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište
Tip Prednje Ploče	Otvor
Instalirani Uređaji	Compact: fiksno iNS630b...1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV630b...1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis Polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: iNS630b...1600 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV630b...1600 vertikalno instalacija
Radni Položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis Kućišta/Ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija Priključka	Prednji priključci Povezivanje sa zadnje strane
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	6
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA
Materijal	Čelik
Završna Obrada	Mat Glatko
Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	300 mm
Širina	500 mm
Masa Proizvoda	0,92 kg
Količina Po Setu	Set od 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact iNS630b...1600 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV630b...1600 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 14
-----------------	--

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	30,5 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	930,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	15,2 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	78,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	82,0 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka