

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Linergy FM - Multiclip razvodni blok
- 80 A - Š=24 modula 36 izvoda
brzo povez.

04000

⚠ Obustavljeno: 28. 10. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Napajanje uređaja
Ime Proizvoda	Linergy FM
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma Pack 250
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial orman
Ip Stepen Zaštite	IP20

Dopunske informacije

Nosači Za Montažu	DIN šina Ravna ploča Ploča sa izrezima
Način Montiranja	Sistemom na klik Zavrtnjima
Instalirani Uređaji	modularni uređaj
Broj Polova	3P + N
[Ue] Nazivni Napon	440 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV
[Ie] Nazivna Radna Struja	80 A
[In] Nazivna Struja	80 A pri 40 °C
[Ipk] Nazivna Vršna Struja Kratkog Spoja	12 kA
I²T Po Aktivaciji	2400000 A².s
Povezivanje - Priključci	Napajanje: tunelski priključak25 mm² (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak35 mm² (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 18 x 4...6 mm² Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4...6 mm²
9 Mm Redovi	48
Ukupan Broj 18 Mm Modula	24

Masa Proizvoda 0.902 kg
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Boja	Antracit siva (RAL 7016)
------	--------------------------

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e IEC 60947-7-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

	Reach Bez Svhc	
	Bez Toksičnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
	Proizvod Bez Halogena	
Propis Reach	REACH deklaracija	
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija	
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)	
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.	