

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Linergy FM 2P razvodni blok - 200A - 24 modula 24 izvoda - brzo povezivanje

04012

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Linergy
Tip Proizvoda Ili Komponente	Napajanje uređaja
Ime Proizvoda	Linergy FM
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P orman Prisma Prisma PH orman
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial orman
Ip Stepen Zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači Za Montažu	Ploča sa izrezima DIN šina Ravna ploča
Način Montiranja	Zavrtnjima Sistemom na klik
Instalirani Uređaji	modularni uređaj
Broj Polova	1P + N
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV
[Ie] Nazivna Radna Struja	200 A
[In] Nazivna Struja	200 A pri 40 °C
[Ipk] Nazivna Vršna Struja Kratkog Spoja	20 kA
I²T Po Aktivaciji	6700000 A².s
Povezivanje - Priključci	Napajanje: stopica50 mm² Napajanje: fleksibilne sabirnice, 20 x 3 mm Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 12 x 4...10 mm² (fleksibilni) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 12 x 4...10 mm² (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4...10 mm² (fleksibilni) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4...10 mm² (kruti)
9 Mm Redovi	48

Ukupan Broj 18 Mm Modula 24
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Masa Proizvoda	1,02 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e IEC 60947-7-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	45 cm
Package 1 Weight	1,010 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.