

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Linergy DX 1P razvodni blok 160A - 4 modula - 6 izvoda brzo povezivanje

04031

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Linergy
Tip Proizvoda Ili Komponente	Razvodni blok
Ime Proizvoda	Linergy DX
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P orman Prisma Prisma PH orman Prisma Prisma Pack 250 orman
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial orman
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za razvod struje
Ip Stepen Zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači Za Montažu	DIN šina
Instalirani Uređaji	Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFT100N - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Fupact: fiksno INF100...160 - kontrola: produžena zakretna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Broj Polova	1P
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	750 V AC
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV
[Ie] Nazivna Radna Struja	160 A
[In] Nazivna Struja	160 A pri 40 °C
[Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	5,5 kA za 1 s
[Ipk] Nazivna Vršna Struja Kratkog Spoja	24 kA
I²T Po Aktivaciji	30250000 A².s
Povezivanje - Priključci	Napajanje: tunelski priključak70 mm² (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak70 mm² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 6 x 6...16 mm² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 6 x 6...16 mm² (kruti)
9 Mm Redovi	4
Ukupan Broj 18 Mm Modula	2
Visina	95 mm
Širina	36 mm
Dubina	70 mm
Masa Proizvoda	0,1 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Stepen Zaprljanosti	3
Otpornost Na Zagrejanu Žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e IEC 60947-7-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.