


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Linergy BS 4P višezlazni sabirnički blok 400A - 52 izvoda - 235x470x115

04054

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Linergy
Tip Proizvoda Ili Komponente	Razvodni blok na više nivoa
Ime Proizvoda	Linergy BS
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P orman
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial orman
Ip Stepen Zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači Za Montažu	Prisma nosač Ravna ploča Ploča sa izrezima
Način Montiranja	Horizontalna Vertikalno
Broj Polova	4P
[Ue] Nazivni Napon	440 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	750 V AC
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV
[Ie] Nazivna Radna Struja	400 A
[In] Nazivna Struja	400 A pri 40 °C
[Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	20 kA za 1 s
[Ipk] Nazivna Vršna Struja Kratkog Spoja	40 kA
I²t Po Aktivaciji	400000000 A².s
Poprečni Presek Sabirnice	32 x 5 mm
Povezivanje - Priklučci	Napajanje: stopica50 mm² Napajanje: fleksibilne sabirnice, 32 x 5 mm Razvod napajanja: M6 otvori (faza) , 13 x 1...50 mm²
Visina	235 mm
Širina	470 mm
Dubina	115 mm
Masa Proizvoda	4,2 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	4,11 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.