



Osnovne informacije

Opseg	Linergy
Kompatibilnost grupe proizvoda	Linergy BW
IP stepen zaštite	IPxx B
Tip proizvoda ili komponente	Sabirnica
Opis sabirnice	Izolovana sabirnica
Zaštitna oprema	Poklopci sa sistemom na klik
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Opis polova	3P
Pravac instalacije	Vertical, operating position: rear
Opis instalacije	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Pack enclosure
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Maksimalna [Ie] nazivna radna struja	125 A
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	8.5 kA (1 s)
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	20 kA
I ² t po aktivaciji	72250 kA ² .s
Dopustiva struja	125 A
Dužina	750 mm
Masa proizvoda	1.96 kg
Tip povezivanja sabirnice	M6 otvor sa navojem

Povezivanje	Povezivanje na svakih 25 mm
-------------	-----------------------------

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Održivost ponude

Održiva oprema - status	Zeleni Premium proizvod
RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0834 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu	Dostupno Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Instrukcije za kraj životnog veka proizvoda	Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------