

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



instalaciona šina, d = 1600 mm

04226

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma iPM
Tip Proizvoda Ili Komponente	Šina
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma iPM L Prisma Prisma iPM M
Tip Šine	Modularna
Instalirani Uređaji	Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj TeSys: sistemom na klik GV2ME - kontrola: taster TeSys: sistemom na klik GV2ME + LC1D09...D32 - kontrola: taster TeSys: sistemom na klik GV2P - kontrola: zakretna ručica TeSys: sistemom na klik GV2P + LC1D09...D32 - kontrola: zakretna ručica TeSys: sistemom na klik LC1D09...D95 Priključak: redne stezaljke Easypact: sistemom na klik TVS GZ1E - kontrola: taster Easypact: sistemom na klik TVS GZ1E + LC1E09...E32 - kontrola: taster

Dopunske informacije

Installation Description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Kućište - širina 800 mm Kućište - širina 600 mm
--------------------------	--

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	3 modul(i): GV2ME u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2ME u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): GV2ME u 800 mm kućište 3 modul(i): GV2ME u 600 mm kućište 5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 800 mm kućište 5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 600 mm kućište 3 modul(i): GV2P u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2P u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): GV2P u 800 mm kućište 3 modul(i): GV2P u 600 mm kućište 5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 800 mm kućište 5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 600 mm kućište 4 modul(i): LC1D09...D95 u 600 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): LC1D09...D95 u 600 mm nadzidni orman 4 modul(i): LC1D09...D95 u 800 mm kućište 4 modul(i): LC1D09...D95 u 600 mm kućište 9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman 12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman 9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 650 mm kućište 12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 650 mm kućište 9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 800 mm kućište 12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 800 mm kućište 9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm kućište 12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm kućište 3 modul(i): TVS GZ1E u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): TVS GZ1E u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): TVS GZ1E u 800 mm kućište 3 modul(i): TVS GZ1E u 600 mm kućište 5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 800 mm kućište 5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 600 mm kućište
Količina Po Setu	Set od 2
Visina	35 mm
Širina	1600 mm
Dubina	15 mm
Masa Proizvoda	1,3 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	177 cm
Package 1 Weight	1,3 kg

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda